

接触せずに拡大・観察

Anyty™

デジタルで 鮮やか。

超薄型デザインが
くぼみにフィット



最大倍率
15倍


静止画
撮影・保存

LED・UV
ライト


携帯型LED顕微鏡

マジックルーペ アール

見えにくかった曲面、凹凸面も鮮明に拡大



精密機械の組立・検査




溶接や塗装の検査



宝石の細部確認

縦・横・斜め・角・くぼみまで すき間にフィットする先端形状




最大倍率15倍

7倍、11倍、15倍と3段階の倍率切り替えが可能。微細な部分も精密に見ることができます。




光沢液晶で質感まで見える

鮮明でコントラストに優れた光沢液晶を採用。色や質感の違いまではっきりと見ることができます。



見やすい直径5cmディスプレイ

直径約5cm(2.1インチ)のディスプレイ搭載。携帯性と視認性を両立した画面サイズです。



LED・UVライトを搭載

暗い場所ではLEDライト、キズや異物の確認にはUVライトと、用途に合わせた調光が可能です。



静止画の撮影・保存が可能

撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。



パソコン接続で大画面での観察も

付属のUSBケーブルでパソコンと接続。大画面での観察・撮影・保存も可能です。
※撮影はパソコンのカメラアプリを使用します。

製品仕様

商品名	携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール	使用時間	約60分 ※無操作の場合5分で電源OFF
型番	3R-MJL03	充電時間	約40分
JAN	4589557956320	サイズ	約70.5×61×50mm
モニタ	2.1インチ	重量	約106g
モニタ解像度	480×480	保証期間	ご購入日から6か月間
センサ	1/4インチ CMOSセンサ	付属品	専用ケース/クロス/USBケーブル /TF(microSD)カード※本体装着済/取扱説明書
センサ解像度	1280×720 ※モニタ解像度に依存		
焦点距離	13~15mm		
光学ズーム	7倍		
デジタルズーム	1.6倍/2.1倍		
光学×デジタルズーム	11倍/15倍		
光源	白色 LED×3、UV LED×3		
バッテリー	3.7V 300mAh	パッケージサイズ	約130×108×90mm / 重量: 約260g



製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-mjl03>

WEBで
詳しく見る



※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

販売店

明伸工機株式会社 <https://www.meishin-k.co.jp/>

東京営業所	03-3987-6261	名古屋営業所	052-703-1021
横浜営業所	045-326-6090	刈谷営業所	0566-70-7744
相模営業所	046-228-8611	鈴鹿営業所	059-378-9733
土浦営業所	029-824-9361	大阪営業所	06-6304-2332
宇都宮営業所	028-639-5077	滋賀営業所	077-582-8077
北関東営業所	0276-46-1092	姫路営業所	079-223-8234
甲府営業所	055-222-7868		

スリーアールソリューション
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社

メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>